

Art.-Nr.: 10.06.02.00582



VSi VP8 D M12-4


Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	ekran ile
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 4 kutuplu
Koruma tipi IP	IP 65
Endikasyon	2xLED
Ölçüm aralığı [bar]	-1,0 ... 8,0 bar

Vakum ve basınç şalteri VSi, bağlanmaya hazır bir ürün olarak (bağlantı kablosu olmadan) teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- VSi tipi vakum ve basınç şalteri - vakum versiyonu, basınç versiyonu veya ekransız veya entegre ekranlı kombine versiyon olarak mevcuttur.

Mevcut aksesuarlar: bağlantı kablosu, montaj braketi



Tasarım verileri VSi VP8 D M12-4

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L1	78,50 mm
Uzunluk L	60,50 mm
Dış çap D	19,60 mm
Dış G1	G1/8"-M
Dış uzunluğu LG1	8,0 mm
Dış G2	M5-F
Dış G3	M12x1-M



Vakum/basınç anahtarı

VSi VP8 D M12-4



Art.-Nr.: 10.06.02.00582

Teknik veriler

Attribute	Value
İnşaat vakum anahtarı	ekran ile
Girişler / çıkışlar	2 dijital
Elektrik bağlantısı	Erkek bağlantı M12, 4 kutuplu
Koruma tipi IP	IP 65
Maks. aşırı basınç güvenliği	174,04 psi
Akım tüketimi	35,00 mA
Ağırlık	16,00 g
Endikasyon	2xLED
Histeresis	Ayarlanabilir
Ölçülen ortam	Agresif olmayan gazlar; kuru, yağsız hava
Tekrarlanabilirlik	Tam ölçek değerinin \pm %3'ü
Anahtarlama kapasitesi maks.	100 mA
Bağlantı	G1/8"-M + M5-F
Ölçüm aralığı [bar]	-1,0 ... 8,0 bar
Çalışma sıcaklığı	0 ... 50 °C
Ölçüm aralığı	-14,5 ... 116,0 psi
Ürün ailesi	VSi
Gerilim	10-30V DC

Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.06.02.00582

Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.06.02.00582

Typ		Ürün numarası
Bağlantı kablosu	ASK B-M12-4 5000 K-4P	21.04.05.00263
Montaj braketi	BEF-WIN 21x22x60.5 1.5 VS	10.06.02.00061
Bağlantı kablosu	ASK WB-M12-5 5000 K-4P	21.04.05.00557
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/8-IG 4	10.08.02.00149
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/8-IG 6	10.08.02.00150
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/8-IG 8	10.08.02.00151
Tutucu VSi	HTR-VSi Clip	10.06.02.00718
Montaj braketi	BEF-WIN 21x22x61.5 1.5 VSi-D-M12	10.06.02.00663



WWW.SCHMALZ.COM/10.06.02.00582