




Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	PE
Renk	mavi
Uzunluk maks.	100,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Dış çap D	6,00 mm
İç çap d	4,00 mm

VSL 6-4 PE BL

Vakum/basınçlı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi



Tasarım verileri VSL 6-4 PE BL

Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış çap D	6,00 mm
İç çap d	4,00 mm



Basıncılı hava hortumu
VSL 6-4 PE BL



Art.-Nr.: 10.07.09.00014



Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	PE
Uzunluk maks.	100,00 m
Basıncı aralığı (çalışma basıncı) [bar]	bar
Çalışma sıcaklığı	°C
Ağırlık / Metre	0,145 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	6-4

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00014



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00014

Typ		Ürün numarası
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 4 M5-ROH	10.08.03.00153
Hortum manşonu	ST M5-AG 4 M5-V	10.08.03.00152
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/4-IG 6	10.08.02.00153
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/8-IG 6	10.08.02.00150
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/4-AG 6	10.09.02.00042
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 6	10.08.02.00159
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6 HT	10.08.02.00397
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/4-AG 6	10.08.02.00169
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Fiş konnektörü, T	SVB-T 6	10.09.02.00021



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00014