




VSL 6-4 PTFE MI-TR

Vakum/basıncılı hava hortumu VSL istenilen uzunlukta teslim edilir.

Mevcut aksesuarlar: hortum kelepçesi



Tasarım verileri VSL 6-4 PTFE MI-TR

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme hortumu	Politetrafloretilen
Bükme yarıçapı dak	35,0 mm
Renk	Sütlü şeffaf
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-190 ... 260 °C
Dış çap D	6,00 mm
İç çap d	4,00 mm

Tasarım verileri

Attribute	Value
Dış çap D	6,00 mm
İç çap d	4,00 mm

Art.-Nr.: 10.07.09.00157

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme hortumu	Politetrafloretilen
Bükme yarıçapı dak	35,0 mm
Uzunluk maks.	50,00 m
Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar]	-0,95 ... 10,00 bar
Çalışma sıcaklığı	-190 ... 260 °C
Ağırlık / Metre	0,042 kg/m
Ürün ailesi	VSL
Tasarım hortum tipi	6-4

Note: Operating pressure: In reference to media and ambient temperature of + 20 °C Min. bending radius: Referred to the inner side of the hose bend in a static state Max. length: Please indicate the tube length when placing the order!

**Further documentation**

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.09.00157

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.09.00157**

Typ		Ürün numarası
Hortum manşonu	ST G1/8-AG 4 M5-ROH	10.08.03.00153
Hortum manşonu	ST M5-AG 4 M5-V	10.08.03.00152
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/4-AG 6	10.08.02.00205
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00389
Otomatik rakor, düz	STV-GE M5-AG 6	10.08.02.00201
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/4-IG 6	10.08.02.00153
Otomatik rakor, düz	STVI-GE G1/8-IG 6	10.08.02.00150
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/4-AG 6	10.09.02.00042
Fiş birleşimi, T	STV-T G1/8-AG 6	10.09.02.00040
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/4-AG 6	10.08.02.00159
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00158
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6 HT	10.08.02.00391
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00235
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6	10.08.02.00296
Tapa rakoru, dirsek	STV-W M5-AG 6 HT	10.08.02.00397
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/4-AG 6	10.08.02.00169
Tapa rakoru, dirsek	STV-WF G1/8-AG 6	10.08.02.00168
Fiş konnektörü, T	SVB-T 6	10.09.02.00021

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.09.00157