


**Teknik veriler**

Attribute	Value
Malzeme	Alüminyum
Uzunluk L	170,80 mm
Dış çap D	25,00 mm
Şekil	Dişli Braket her iki taraf

SXT-EXT-GB2-170

Uzatmalar (dişli) SXT-EXT ayrı parçalar olarak teslim edilir.
Komple bir montaj elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SXT-CON-GB bağlantılarının M bileşeni (gri), SXT-ANG açıcı parçaları veya SXT-EXT uzatmaları
- SXT-CON-GB bağlantılarının F bileşeni (siyah), açıcı parçalar SXT-ANG veya uzatmalar SXT-EXT
- Montaj seti SXT - vidalar, pullar ve yaylardan oluşur

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	145,80 mm
Uzunluk L	170,80 mm
Dış çap D	25,00 mm
Kafa çapı Dk	35,0 mm
Dış G1	M8-F

Tasarım verileri SXT-EXT-GB2-170



Art.-Nr.: 10.07.13.00043

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	200,00 g
Malzeme	Alüminyum
Ürün ailesi	SXT
Şekil	Dişli Braket her iki taraf

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.13.00043**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.13.00043**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-F-D40	10.07.13.00115
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-F-1IN	10.07.13.00191
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-M-A3	10.07.13.00118
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-M-A5	10.07.13.00119
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-M-D25	10.07.13.00112
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-M-D40	10.07.13.00113
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-MO-D40	10.07.13.00116
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-MO-1.5IN	10.07.13.00117
açılı parça (dişli)	SXT-ANG-GB2-F	10.07.13.00121
açılı parça (dişli)	SXT-ANG-GB2-M	10.07.13.00120
Montaj seti	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x30	10.07.13.00173
Montaj seti	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50	10.07.13.00175
Montaj seti	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60	10.07.13.00177
Montaj seti	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70	10.07.13.00179

