


**Teknik veriler**

| Attribute | Value                      |
|-----------|----------------------------|
| Malzeme   | Alüminyum                  |
| Uzunluk L | 200,80 mm                  |
| Dış çap D | 25,00 mm                   |
| Şekil     | Dişli Braket her iki taraf |

SXT-EXT-GB2-200

Uzatmalar (dişli) SXT-EXT ayrı parçalar olarak teslim edilir.  
Komple bir montaj elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SXT-CON-GB bağlantılarının M bileşeni (gri), SXT-ANG açıcı parçaları veya SXT-EXT uzatmaları
- SXT-CON-GB bağlantılarının F bileşeni (siyah), açıcı parçalar SXT-ANG veya uzatmalar SXT-EXT
- Montaj seti SXT - vidalar, pullar ve yaylardan oluşur

**Tasarım verileri**

| Attribute    | Value     |
|--------------|-----------|
| Uzunluk L2   | 175,80 mm |
| Uzunluk L    | 200,80 mm |
| Dış çap D    | 25,00 mm  |
| Kafa çapı Dk | 35,0 mm   |
| Diş G1       | M8-F      |

Tasarım verileri SXT-EXT-GB2-200

Art.-Nr.: 10.07.13.00046

**Teknik veriler**

| Attribute   | Value                      |
|-------------|----------------------------|
| Ağırlık     | 220,00 g                   |
| Malzeme     | Alüminyum                  |
| Ürün ailesi | SXT                        |
| Şekil       | Dişli Braket her iki taraf |

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.07.13.00046](http://www.schmalz.com/10.07.13.00046)**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.13.00046**

| Typ                 |                             | Ürün numarası  |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| Bağlantı (dişli)    | SXT-CON-GB-F-D25            | 10.07.13.00114 |
| Bağlantı (dişli)    | SXT-CON-GB-F-D40            | 10.07.13.00115 |
| Bağlantı (dişli)    | SXT-CON-GB-F-1IN            | 10.07.13.00191 |
| Bağlantı (dişli)    | SXT-CON-GB-M-A3             | 10.07.13.00118 |
| Bağlantı (dişli)    | SXT-CON-GB-M-A5             | 10.07.13.00119 |
| Bağlantı (dişli)    | SXT-CON-GB-M-D25            | 10.07.13.00112 |
| Bağlantı (dişli)    | SXT-CON-GB-M-D40            | 10.07.13.00113 |
| Bağlantı (dişli)    | SXT-CON-GB-MO-D40           | 10.07.13.00116 |
| Bağlantı (dişli)    | SXT-CON-GB-MO-1.5IN         | 10.07.13.00117 |
| açılı parça (dişli) | SXT-ANG-GB2-F               | 10.07.13.00121 |
| açılı parça (dişli) | SXT-ANG-GB2-M               | 10.07.13.00120 |
| Montaj seti         | SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x30 | 10.07.13.00173 |
| Montaj seti         | SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50 | 10.07.13.00175 |
| Montaj seti         | SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60 | 10.07.13.00177 |
| Montaj seti         | SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70 | 10.07.13.00179 |

