



Dati tecnici


Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Lunghezza L	100,40 mm
Diametro esterno D	25,00 mm
Forma	Guarnizione del cambio su un lato

SXT-EXT-GB-100

Le prolunghe (dentate) SXT-EXT vengono fornite come parti singole.

Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un montaggio completo:

- M componente (grigio) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
- F componente (nero) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
- Set di montaggio SXT - composto da viti, rondelle e molle



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	87,90 mm
Lunghezza L	100,40 mm
Diametro esterno D	25,00 mm
Diametro della testa Dk	35,0 mm
Filettatura G1	M8-IG

Dati di costruzione SXT-EXT-GB-100

Art.-Nr.: 10.07.13.00048

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	110,0 g
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Guarnizione del cambio su un lato

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.13.00048

**Ordinare gli accessori dati 10.07.13.00048**

Typ		codice articolo
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-F-D40	10.07.13.00115
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-F-1IN	10.07.13.00191
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-M-A3	10.07.13.00118
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-M-A5	10.07.13.00119
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-M-D25	10.07.13.00112
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-M-D40	10.07.13.00113
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-MO-D40	10.07.13.00116
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-MO-1.5IN	10.07.13.00117
contrangolo manipolo (interbloccato)	SXT-ANG-GB2-F	10.07.13.00121
contrangolo manipolo (interbloccato)	SXT-ANG-GB2-M	10.07.13.00120
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x30	10.07.13.00173
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50	10.07.13.00175
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60	10.07.13.00177
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70	10.07.13.00179

