Anbindung (verzahnt)

SXT-CON-GB-F-D25

Art.-Nr.: 10.07.13.00114

SXT-CON-GB-F-D25

Technische Daten

Attribut	Wert
Normteilewerkstoff	Aluminium
Anbindung 1	D25
Bauform	Weiblich

Die Anbindungen (verzahnt) SXT-CON-GB werden als Einzelteil geliefert.
Um eine komplette Baugruppe zu erhalten sind folgende Bestellschritte nötig:

- M-Komponente (grau) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
- F-Komponente (schwarz) der Anbindungen SXT-CON-GB, Winkelstücke SXT-ANG oder Verlängerungen SXT-EXT
- Montage-Set SXT - bestehend aus Schrauben, Unterlegscheiben und Federn



Konstruktionsdaten SXT-CON-GB-F-D25

Konstruktionsdaten

Attribut	Wert
Länge L2	21,00 mm
Länge L	39,50 mm
Höhe H2	20,00 mm
Höhe H	56,00 mm
Außendurchmesser D	35,00 mm
Innendurchmesser d1	8,5 mm
Innendurchmesser d	25,00 mm
Gewinde G1	M8-IG
Länge L3	17,00 mm

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de

Anbindung (verzahnt)

SXT-CON-GB-F-D25

Art.-Nr.: 10.07.13.00114

Technische Daten

Attribut	Wert
Gewicht	100,0 g
Normteilewerkstoff	Aluminium
Produktfamilie	SXT
Bauform	Weiblich

Weitere Dokumentationen

CAD-Daten und weitere Dokumente zum Artikel finden sie unter: **www.schmalz.com/10.07.13.00114**

Bestelldaten Zubehör 10.07.13.00114

Typ		Artikelnummer
Anbindung (verzahnt)	SXT-CON-GB-M-A3	10.07.13.00118
Anbindung (verzahnt)	SXT-CON-GB-M-A5	10.07.13.00119
Anbindung (verzahnt)	SXT-CON-GB-M-D25	10.07.13.00112
Anbindung (verzahnt)	SXT-CON-GB-M-D40	10.07.13.00113
Anbindung (verzahnt)	SXT-CON-GB-MO-D40	10.07.13.00116
Anbindung (verzahnt)	SXT-CON-GB-MO-1.5IN	10.07.13.00117
Verlängerung (verzahnt)	SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
Winkelstück (verzahnt)	SXT-ANG-GB2-M	10.07.13.00120
Montage-Set SXT	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x45	10.07.13.00174
Montage-Set SXT	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70	10.07.13.00179

Kontakt zu Schmalz: J. Schmalz GmbH, Johannes-Schmalz-Str. 1 • 72293 Glatten • +49 7443 2403-105 • kundencenter@schmalz.de