

Collegamento (interbloccato)
SXT-CON-GB-F-D40



Art.-Nr.: 10.07.13.00115




Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Connessione 1	D40
Forma	Femmina

SXT-CON-GB-F-D40

Le connessioni SXT-CON-GB (interbloccate) sono fornite come parti singole.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un montaggio completo:

- M componente (grigio) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
- F componente (nero) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
- Set di montaggio SXT - composto da viti, rondelle e molle



Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	26,00 mm
Lunghezza L	49,50 mm
Altezza H2	25,00 mm
Altezza H	66,00 mm
Diametro esterno D	35,00 mm
Diametro interno d1	8,5 mm
Diametro interno d	40,00 mm
Filettatura G1	M8-IG
Lunghezza L3	22,00 mm

Dati di costruzione SXT-CON-GB-F-D40



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00115

1

Collegamento (interbloccato)
SXT-CON-GB-F-D40



Art.-Nr.: 10.07.13.00115



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	105,0 g
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Femmina



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.13.00115



Ordinare gli accessori dati 10.07.13.00115

Typ		codice articolo
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-M-A3	10.07.13.00118
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-M-A5	10.07.13.00119
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-M-D25	10.07.13.00112
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-M-D40	10.07.13.00113
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-MO-D40	10.07.13.00116
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-MO-1.5IN	10.07.13.00117
Prolungamento (interbloccato)	SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
contrangolo manipolo (interbloccato)	SXT-ANG-GB2-M	10.07.13.00120
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x55	10.07.13.00176
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x80	10.07.13.00181
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x90	10.07.13.00182
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x100	10.07.13.00183



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00115