Collegamento (interbloccato)

SXT-CON-GB-MO-D40

Art.-Nr.: 10.07.13.00116

SXT-CON-GB-MO-D40

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Connessione 1	D40
Forma	Maschio apribile

Le connessioni SXT-CON-GB (interbloccate) sono fornite come parti singole.
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un montaggio completo:

- M componente (grigio) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
- F componente (nero) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
- Set di montaggio SXT - composto da viti, rondelle e molle



Dati di costruzione SXT-CON-GB-MO-D40

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	36,50 mm
Lunghezza L	68,50 mm
Larghezza B	35,00 mm
Altezza H2	26,00 mm
Altezza H	69,50 mm
Diametro esterno D	35,00 mm
Diametro interno d1	8,5 mm
Diametro interno d	40,00 mm

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it

Collegamento (interbloccato)

SXT-CON-GB-MO-D40

Art.-Nr.: 10.07.13.00116

Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	195,0 g
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Maschio apribile

Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: **www.schmalz.com/10.07.13.00116**

Ordinare gli accessori dati 10.07.13.00116

Typ		codice articolo
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-F-D40	10.07.13.00115
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-F-1IN	10.07.13.00191
Prolungamento (interbloccato)	SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
contrangolo manipolo (interbloccato)	SXT-ANG-GB2-F	10.07.13.00121
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x65	10.07.13.00178
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70	10.07.13.00179
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x90	10.07.13.00182
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x100	10.07.13.00183

Contattare Schmalz: Schmalz s.r.l. • Via Ticino 105 • 28066 Galliate (NO) • +39 0321 621 510 • schmalz@schmalz.it