

Collegamento (interbloccato)  
**SXT-CON-GB-M-D40**



Art.-Nr.: 10.07.13.00113




### Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Connessione 1	D40
Forma	Maschio

SXT-CON-GB-M-D40

Le connessioni SXT-CON-GB (interbloccate) sono fornite come parti singole.  
Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un montaggio completo:

- M componente (grigio) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
- F componente (nero) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
- Set di montaggio SXT - composto da viti, rondelle e molle



### Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	26,00 mm
Lunghezza L	49,50 mm
Altezza H2	25,00 mm
Altezza H	66,00 mm
Diametro esterno D	35,00 mm
Diametro interno d1	8,5 mm
Diametro interno d	40,00 mm
Lunghezza L3	22,00 mm

Dati di costruzione SXT-CON-GB-M-D40



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00113](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00113)

Collegamento (interbloccato)  
**SXT-CON-GB-M-D40**



Art.-Nr.: 10.07.13.00113



**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Peso	105,0 g
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Maschio



**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.07.13.00113](http://www.schmalz.com/10.07.13.00113)



**Ordinare gli accessori dati 10.07.13.00113**

Typ		codice articolo
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-F-D40	10.07.13.00115
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-F-1IN	10.07.13.00191
Prolungamento (interbloccato)	SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
contrangolo manipolo (interbloccato)	SXT-ANG-GB2-F	10.07.13.00121
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x80	10.07.13.00181
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x90	10.07.13.00182
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60	10.07.13.00177



[WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00113](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00113)