

Art.-Nr.: 10.07.13.00114



Données techniques


Attribut	Valeur
Matériau	Aluminium
Connexion 1	D25
Forme	Femelle

SXT-CON-GB-F-D25

Les connexions SXT-CON-GB (verrouillées) sont livrées en pièce détachée.

Les étapes de commande suivantes sont nécessaires pour obtenir un assemblage complet :

- Composant M (gris) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
- Composant F (noir) des connexions SXT-CON-GB, pièces d'angle SXT-ANG ou rallonges SXT-EXT
- Kit de montage SXT - composé de vis, de rondelles et de ressorts



Données de construction

Attribut	Valeur
Longueur L2	21,00 mm
Longueur L	39,50 mm
Largeur B	35,00 mm
Hauteur H2	20,00 mm
Hauteur H	56,00 mm
Diamètre extérieur D	35,00 mm
Diamètre intérieur d1	8,5 mm
Diamètre intérieur d	25,00 mm
Filetage G1	M8-F
Longueur L3	17,00 mm

Données de construction SXT-CON-GB-F-D25



Art.-Nr.: 10.07.13.00114

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Poids propre	100,00 g
Matériau	Aluminium
Famille de produits	SXT
Forme	Femelle

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.07.13.00114

**Données de commande accessoires 10.07.13.00114**

Typ		Nombre d'article
Raccordement (verrouillé)	SXT-CON-GB-M-A3	10.07.13.00118
Raccordement (verrouillé)	SXT-CON-GB-M-A5	10.07.13.00119
Raccordement (verrouillé)	SXT-CON-GB-M-D25	10.07.13.00112
Raccordement (verrouillé)	SXT-CON-GB-M-D40	10.07.13.00113
Raccordement (verrouillé)	SXT-CON-GB-MO-D40	10.07.13.00116
Raccordement (verrouillé)	SXT-CON-GB-MO-1.5IN	10.07.13.00117
Prolongation (verrouillé)	SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
contre-angle (verrouillé)	SXT-ANG-GB2-M	10.07.13.00120
Jeu d'assemblage	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x45	10.07.13.00174
Jeu d'assemblage	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70	10.07.13.00179


WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00114