



SXT-CON-GB-F-D25

Bağlantılar (dişli) SXT-CON-GB ayrı parçalar olarak teslim edilir.
Komple bir montaj elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:


- SXT-CON-GB bağlantılarının M bileşeni (gri), SXT-ANG açılı parçaları veya SXT-EXT uzatmaları
- SXT-CON-GB bağlantılarının F bileşeni (siyah), açılı parçalar SXT-ANG veya uzatmalar SXT-EXT
- Montaj seti SXT - vidalar, pullar ve yaylardan oluşur

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Alüminyum
Bağlantı 1	D25
Şekil	Dişi

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	21,00 mm
Uzunluk L	39,50 mm
Yükseklik H2	20,00 mm
Yükseklik H	56,00 mm
Dış çap D	35,00 mm
İç çap d1	8,5 mm
İç çap d	25,00 mm
Dış G1	M8-F
Uzunluk L3	17,00 mm



Tasarım verileri SXT-CON-GB-F-D25

Art.-Nr.: 10.07.13.00114

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	100,00 g
Malzeme	Alüminyum
Ürün ailesi	SXT
Şekil	Dişi

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.13.00114**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.13.00114**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-M-A3	10.07.13.00118
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-M-A5	10.07.13.00119
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-M-D25	10.07.13.00112
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-M-D40	10.07.13.00113
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-MO-D40	10.07.13.00116
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-MO-1.5IN	10.07.13.00117
Uzatma (dişli)	SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
açılı parça (dişli)	SXT-ANG-GB2-M	10.07.13.00120
Montaj seti	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x45	10.07.13.00174
Montaj seti	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x70	10.07.13.00179

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00114