




SXT-CON-GB-F-D40

Bağlantılar (dişli) SXT-CON-GB ayrı parçalar olarak teslim edilir.
Komple bir montaj elde etmek için aşağıdaki sipariş adımları gereklidir:

- SXT-CON-GB bağlantılarının M bileşeni (gri), SXT-ANG açılı parçaları veya SXT-EXT uzatmaları
- SXT-CON-GB bağlantılarının F bileşeni (siyah), açılı parçalar SXT-ANG veya uzatmalar SXT-EXT
- Montaj seti SXT - vidalar, pullar ve yaylardan oluşur



Tasarım verileri SXT-CON-GB-F-D40

Teknik veriler

Attribute	Value
Malzeme	Alüminyum
Bağlantı 1	D40
Şekil	Dişi

Tasarım verileri

Attribute	Value
Uzunluk L2	26,00 mm
Uzunluk L	49,50 mm
Yükseklik H2	25,00 mm
Yükseklik H	66,00 mm
Dış çap D	35,00 mm
İç çap d1	8,5 mm
İç çap d	40,00 mm
Dış G1	M8-F
Uzunluk L3	22,00 mm

Art.-Nr.: 10.07.13.00115

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	105,0 g
Malzeme	Alüminyum
Ürün ailesi	SXT
Şekil	Dişi

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.07.13.00115**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.07.13.00115**

Typ		Ürün numarası
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-M-A3	10.07.13.00118
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-M-A5	10.07.13.00119
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-M-D25	10.07.13.00112
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-M-D40	10.07.13.00113
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-MO-D40	10.07.13.00116
Bağlantı (dişli)	SXT-CON-GB-MO-1.5IN	10.07.13.00117
Uzatma (dişli)	SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
açılı parça (dişli)	SXT-ANG-GB2-M	10.07.13.00120
Montaj seti	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x55	10.07.13.00176
Montaj seti	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x80	10.07.13.00181
Montaj seti	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x90	10.07.13.00182
Montaj seti	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x100	10.07.13.00183

WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00115