

Art.-Nr.: 10.07.13.00118



SXT-CON-GB-M-A3


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale	Alluminio
Connessione 1	Testa sfer. 28,5 mm
Forma	Maschio

Le connessioni SXT-CON-GB (interbloccate) sono fornite come parti singole.

Le seguenti fasi di ordinazione sono necessarie per ottenere un montaggio completo:

- M componente (grigio) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
- F componente (nero) delle connessioni SXT-CON-GB, pezzi angolari SXT-ANG o prolunghe SXT-EXT
- Set di montaggio SXT - composto da viti, rondelle e molle



Dati di costruzione SXT-CON-GB-M-A3

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Lunghezza L2	31,50 mm
Lunghezza L	58,50 mm
Larghezza B	25,00 mm
Altezza H2	21,00 mm
Altezza H	59,50 mm
Diametro esterno D	35,00 mm
Diametro interno d1	8,5 mm
Diametro interno d	28,50 mm

Collegamento (interbloccato)
SXT-CON-GB-M-A3



Art.-Nr.: 10.07.13.00118



Dati tecnici

Attributo	Valore
Peso	125,0 g
Materiale	Alluminio
Famiglia di prodotti	SXT
Forma	Maschio



Ulteriore documentazione

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.07.13.00118



Ordinare gli accessori dati 10.07.13.00118

Typ		codice articolo
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-F-D25	10.07.13.00114
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-F-D40	10.07.13.00115
Collegamento (interbloccato)	SXT-CON-GB-F-1IN	10.07.13.00191
Prolungamento (interbloccato)	SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
contrangolo manipolo (interbloccato)	SXT-ANG-GB2-F	10.07.13.00121
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x55	10.07.13.00176
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60	10.07.13.00177
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x80	10.07.13.00181
Set di montaggio	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x90	10.07.13.00182



WWW.SCHMALZ.COM/10.07.13.00118