

SXT-ANG-GB2-F

Art.-Nr.: 10.07.13.00121




技術資料

属性	価値
材質	アルミ
デザイン	メネジ

SXT-ANG-GB2-F

ギア式角度調整パーツ SXT-ANGは個別の製品として納品されます。
 />ギア式角度調整パーツは、下記製品と組み合わせて使用します。

- ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-M (グレー/ネジ取付口 貫通穴): ギア式クランプ SXT-CON-GB-F (黒色/ネジ取付口 メネジ) またはギア式延長クランプ SXT-EXT-GB
- ギア式角度調整パーツ SXT-ANG-F (黒色/ネジ取付口 メネジ): ギア式クランプ SXT-CON-GB-M (グレー/ネジ取付口 貫通穴)
- 取付用アクセサリセット: ネジ、ワッシャー、スプリング



デザインデータ

属性	価値
グリッパーの長さ L2	25.00 mm
グリッパーの長さ L	42.50 mm
高さ H2	25.00 mm
高さ H	42.50 mm
外径 D	35.00 mm
スレッド G1	M8-F

デザインデータ SXT-ANG-GB2-F

Art.-Nr.: 10.07.13.00121

 技術資料

属性	価値
質量	90.0 g
材質	アルミ
製品ファミリー	SXT
デザイン	メネジ

 その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：www.schmalz.co.jp/10.07.13.00121

 データアクセサリを注文する 10.07.13.00121

Typ		製品コード
接続 (ギア付き)	SXT-CON-GB-M-A3	10.07.13.00118
接続 (ギア付き)	SXT-CON-GB-M-A5	10.07.13.00119
接続 (ギア付き)	SXT-CON-GB-M-D25	10.07.13.00112
接続 (ギア付き)	SXT-CON-GB-M-D40	10.07.13.00113
接続 (ギア付き)	SXT-CON-GB-MO-D40	10.07.13.00116
接続 (ギア付き)	SXT-CON-GB-MO-1.5IN	10.07.13.00117
エクステンション (ギア付き)	SXT-EXT-GB2-50	10.07.13.00034
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x25	10.07.13.00172
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x50	10.07.13.00175
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x55	10.07.13.00176
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x60	10.07.13.00177
組立セット	SET SCHRAUBE FED-SCHE M8x65	10.07.13.00178