

Otomatik rakor, düz

## STV-GE G1/8-AG 6 HT




Art.-Nr.: 10.08.02.00389



STV-GE G1/8-AG 6 HT

Geçmeli bağlantı parçaları istenen tasarımda tedarik edilir.



Tasarım verileri STV-GE G1/8-AG 6 HT

### Teknik veriler

| Attribute         | Value          |
|-------------------|----------------|
| Malzeme           | Pirinç         |
| Çalışma sıcaklığı | -20 ... 120 °C |
| Uzunluk L         | 19,00 mm       |
| Dış çap D         | 11,60 mm       |
| Dış G1            | G1/8"-M        |
| Dış hortum çapı   | 6,00 mm        |

### Tasarım verileri

| Attribute          | Value    |
|--------------------|----------|
| Uzunluk L1         | 24,50 mm |
| Uzunluk L2         | 15,00 mm |
| Uzunluk L          | 19,00 mm |
| Dış çap D          | 11,60 mm |
| Nominal çap dn     | 6,00 mm  |
| İç çap d           | 6,00 mm  |
| Dış G1             | G1/8"-M  |
| Dış uzunluğu LG1   | 5,5 mm   |
| Anahtar boyutu SW1 | 13,0 mm  |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00389](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00389)

Otomatik rakor, düz

## STV-GE G1/8-AG 6 HT



Art.-Nr.: 10.08.02.00389



### Teknik veriler

| Attribute                              | Value               |
|----------------------------------------|---------------------|
| Ağırlık                                | 12,00 g             |
| Malzeme                                | Pirinç              |
| Tasarım hortum tipi                    | 6-4                 |
| Basınç aralığı (çalışma basıncı) [bar] | -0,95 ... 24,00 bar |
| Çalışma sıcaklığı                      | -20 ... 120 °C      |
| Ürün ailesi                            | STV                 |



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.08.02.00389](http://www.schmalz.com/10.08.02.00389)



### Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.08.02.00389

| Typ                    |                    | Ürün numarası  |
|------------------------|--------------------|----------------|
| Basıncılı hava hortumu | VSL 6-4 PE BL      | 10.07.09.00014 |
| Vakum hortumu (metre)  | VSL 6-4 PTFE MI-TR | 10.07.09.00157 |
| Vakum hortumu (metre)  | VSL 6-4 PU MI-TR   | 10.07.09.00002 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00389](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.08.02.00389)