

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Ağırlık	108,80 g
Körük Sayısı	5,0
Uzunluk L	32,00 mm
Genişlik B	45,00 mm
Yükseklik H	114,30 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Diş G2	M4-F
Diş uzunluğu LG2	8,0 mm
Şekil	Kompakt
Uygulama	Temel
Parmak elemanı	Modül


FINGER-MODULE-5C-B-AL-SI

Parmak modülü FINGER-MODULE-B monte edilmiş olarak teslim edilir. Ürün şunlardan oluşur:

- Parmak modülü adaptörü (FINGER-COMP-BASE), alüminyum ve paslanmaz çelik versiyonları mevcuttur
- Parmak modülü yedek ünitesi (FINGER-SPARE-UNIT-B), genel endüstriyel uygulamalar için malzeme ve gıda ile temas için uygun malzeme ile mevcuttur
- Sızdırmazlık vidası (VRS-SB), gıda ile temas için uygun malzeme ile mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: parmak modülü yedek ünitesi, parmak modülü adaptörü, sızdırmazlık vidası

Mevcut aksesuarlar: geçmeli vida birliği, montaj elemanı kayar kelepçe

**Tasarım verileri**

Attribute	Value
Uzunluk L	32,00 mm
Genişlik B	45,00 mm
Yükseklik H1	120,40 mm
Yükseklik H	114,30 mm
Diş G1	G1/8"-F
Diş uzunluğu LG1	8,0 mm
Diş G2	M4-F
Diş uzunluğu LG2	8,0 mm
Delik aralığı X1	36,0 mm

Tasarım verileri FINGER-MODULE-5C-B-AL-SI



Art.-Nr.: 10.13.04.00943

**Teknik veriler**

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Körük Sayısı	5,0
Meme ucu malzemesi	Alüminyum
Şekil	Kompakt

**Further documentation**CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.13.04.00943**Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.13.04.00943**

Typ		Ürün numarası
Parmak modülü komponentleri mGrip	FINGER-COMP BASE A4 HYG	10.13.03.04090
Makine vidası	SCHR 4762 M4x10 A2	20.01.02.00267
Aksesuarlar mGrip	ACCS-mGrip CLAMP-FB IND 4.5	10.13.03.04091
Tırtıklı vida	SCHR M4 A2	10.13.03.04199
Otomatik rakor, düz	STV-GE G1/8-AG 6	10.08.02.00204
Tapa rakoru, dirsek	STV-W G1/8-AG 6	10.08.02.00288

**Sipariş Verisi Yedek Parça 10.13.04.00943**

Typ		Ürün numarası
Parmak modülü yedek ünitesi mGrip	FINGER-SPARE-UNIT 5C IND	10.13.04.00606
Parmak modülü komponentleri mGrip	FINGER-COMP-SET BASE IND	10.13.04.00590

WWW.SCHMALZ.COM/10.13.04.00943