

Art.-Nr.: 10.13.04.00945



FINGER-MODULE-3CA-B-AL-SI

## 技術資料


| 属性            | 価値           |
|---------------|--------------|
| 質量            | 95.30 g      |
| 折りたたみ式本数      | 3.0          |
| グリップバーの長さ L   | 32.00 mm     |
| 幅B            | 45.00 mm     |
| 高さ H          | 84.30 mm     |
| スレッドG1        | G1/8"-F      |
| グリップバーの長さ LG1 | 8.0 mm       |
| スレッドG2        | M4-F         |
| グリップバーの長さ LG2 | 8.0 mm       |
| デザイン          | コンパクトなエルボチップ |
| アプリケーション      | ベーシック        |
| フィンガー要素       | モジュール        |

フィンガーモジュールFINGER-MODULE-Bは組み立てた状態でお届けします。製品の構成は以下の通りです：

- フィンガーモジュールアダプター (FINGER-COMP-BASE)、アルミ製とステンレス製の種類が利用可能。
- フィンガーモジュールスペアユニット (FINGER-SPARE-UNIT-B)、一般業界向け材質と食品接触に適した材質が利用可能。
- シーリングネジ (VRS-SB)、食品接触に適した材質で利用可能。

利用可能なスペアパーツ：フィンガーモジュールスペアユニット、フィンガーモジュールアダプター、シーリングネジ

利用可能なアクセサリ：プラグイン式ねじユニオン、取付け部品 スライディングクランプ



デザインデータ FINGER-MODULE-3CA-B-AL-SI

## デザインデータ

| 属性                   | 価値       |
|----------------------|----------|
| グリップバーの長さ L          | 32.00 mm |
| 幅B                   | 45.00 mm |
| 高さ H1                | 90.40 mm |
| 高さ H                 | 84.30 mm |
| スレッドG1               | G1/8"-F  |
| グリップバーの長さ LG1        | 8.0 mm   |
| スレッドG2               | M4-F     |
| グリップバーの長さ LG2        | 8.0 mm   |
| 吸込み穴用真空カートリッジのピッチ X1 | 36.0 mm  |

Art.-Nr.: 10.13.04.00945



## 技術資料

| 属性       | 価値           |
|----------|--------------|
| 真空パッドの材質 | シリコンゴム SI    |
| 折りたたみ式本数 | 3.0          |
| ニップル材質   | アルミ          |
| デザイン     | コンパクトなエルボチップ |



## その他の資料

この記事に関するCADデータおよびその他の資料は、以下を参照のこと：[www.schmalz.co.jp/10.13.04.00945](http://www.schmalz.co.jp/10.13.04.00945)



## 発注データ アクセサリ 10.13.04.00945

| Typ                |                             | 本数             |
|--------------------|-----------------------------|----------------|
| フィンガーモジュール機器 mGrip | FINGER-COMP BASE A4 HYG     | 10.13.03.04090 |
| 機械的なネジ             | SCHR 4762 M4x10 A2          | 20.01.02.00267 |
| アクセサリ mGrip        | ACCS-mGrip CLAMP-FB IND 4.5 | 10.13.03.04091 |
| ローレットネジ            | SCHR M4 A2                  | 10.13.03.04199 |
| ワンタッチホースコネクタ、ストレート | STV-GE G1/8-AG 6            | 10.08.02.00204 |
| ワンタッチホースコネクタ (L字型) | STV-W G1/8-AG 6             | 10.08.02.00288 |



## 発注データ スペアパーツ 10.13.04.00945

| Typ                     |                           | 本数             |
|-------------------------|---------------------------|----------------|
| フィンガーモジュール 予備ユニット mGrip | FINGER-SPARE-UNIT 3CA IND | 10.13.04.00603 |
| フィンガーモジュール機器 mGrip      | FINGER-COMP-SET BASE IND  | 10.13.04.00590 |


[WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.13.04.00945](http://WWW.SCHMALZ.CO.JP/10.13.04.00945)