

Control Unit mGrip

# SRCU-Mini-D-M



Art.-Nr.: 10.13.07.00174



SRCU-Mini-D-M


El módulo de control SRCU Mini se suministra montado (M) o sin montar (UM). El módulo de control SRCU Basic se suministra montado

## Datos técnicos

| Atributo                                    | Valor                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Entradas / salidas                          | Digital                     |
| Peso                                        | 2.910,00 g                  |
| Tensión DC                                  | 24 V - DC                   |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar             |
| Diseño                                      | montado en placa de montaje |
| Longitud L                                  | 270,00 mm                   |
| Anchura B                                   | 220,00 mm                   |
| Altura H                                    | 90,40 mm                    |

## Datos de diseño

| Atributo   | Valor     |
|------------|-----------|
| Longitud L | 270,00 mm |
| Anchura B  | 220,00 mm |
| Altura H   | 90,40 mm  |



Datos de diseño SRCU-Mini-D-M



[WWW.SCHMALZ.COM/10.13.07.00174](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.13.07.00174)

Art.-Nr.: 10.13.07.00174



### Datos técnicos

| Atributo                                    | Valor                       |
|---------------------------------------------|-----------------------------|
| Entradas / salidas                          | Digital                     |
| Peso                                        | 2.910,00 g                  |
| Tensión DC                                  | 24 V - DC                   |
| Margen de presión (presión operativa) [bar] | 5,9 ... 6,9 bar             |
| Presión máx.                                | 6,90 bar                    |
| Diseño                                      | montado en placa de montaje |



### Documentación adicional

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.13.07.00174](http://www.schmalz.com/10.13.07.00174)



### Datos de pedido accesorios 10.13.07.00174

| Typ                                |                   | Número de artículo |
|------------------------------------|-------------------|--------------------|
| Tubo flexible de vacío (metro)     | VSL 8-6 PU MI-TR  | 10.07.09.00003     |
| Tubo flexible de vacío (metro)     | VSL 10-7 PU MI-TR | 10.07.09.00084     |
| Tubo flexible para aire comprimido | VSL 8-6 PE BL     | 10.07.09.00015     |
| Tubo flexible de vacío (metro)     | VSL 10-7 PE MI-TR | 10.07.09.00083     |
| Tubo flexible para aire comprimido | VSL 12-9 PE BL    | 10.07.09.00050     |
| Tubo flexible de vacío (metro)     | VSL 12-9 PU MI-TR | 10.07.09.00037     |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.13.07.00174](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.13.07.00174)