

Art.-Nr.: 18.05.08.00015



Données techniques

Poids propre	7,500 kg
Allongement Z	1.400,00 mm
Type d'actionneur	Électrique

RH-BIN-30-NEO30-EL-1400

L'équilibreur à câble NEO 30 est livré en tant que système complet prêt à raccorder. Le système se compose de :


- Équilibreur à câble NEO 30
- Articulation basculante
- Ajusteur
- Chargeur
- Deux batteries
- Crochet avec mousqueton de sécurité

Pièces de rechange livrables : batterie, chargeur, corde, adaptateur de ramassage, goupille, œillet de suspension, crochet de suspension (standard).

Accessoires livrables : serrage à ciseaux, crochet de suspension (crochet de sécurité), crochet de suspension (crochet pour bidon), préhenseur magnétique



Art.-Nr.: 18.05.08.00015

**Données de construction**

Longueur L	121,00 mm
Largeur B	132,00 mm
Hauteur H	410,00 mm
Allongement Z	1.400,00 mm

Données de construction RH-BIN-30-NEO30-EL-1400

**Données techniques**

Capacité de levage	30,0 kg
Poids propre	7,500 kg
Type d'actionneur	Électrique
Vitesse d'allongement (maximale)	0,5 m/sec

**Données de commande accessoires 18.05.08.00015**

Typ		Nombre d'article
Pince coupante	SZ 270-500 NEO30	18.05.08.00024
Crochet de suspension (mont)	EH-MON-28-d32x70 NEO30	18.05.08.00023
Crochet de suspension (mont)	EH-MON-28-d15x10 NEO30	18.05.08.00028
Aimant de levage	SGM 27 NEO30	18.05.08.00025


WWW.SCHMALZ.COM/18.05.08.00015

Équilibreur à câble

RH-BIN-30-NEO30-EL-1400



Art.-Nr.: 18.05.08.00015



Données de commande pièce de rechange 18.05.08.00015

Typ		Nombre d'article
Crochet de suspension (mont)	EH-MON-30-d33x20 NEO30	18.05.08.00020
Suspension de équilibreur à câble	SUS-RH BIN NEO30 30 103x45 20.2	18.05.08.00016
Adapteur de support	ADP-A RA-A1 NEO30	18.05.08.00021
Boulon	STEC-BOLZ 8x35	18.05.08.00022
Corde	SEIL 3x7000	18.05.08.00017
Batterie	BATT-100x180x25-14.4V-DC	18.05.08.00018
Chargeur	LADE-GER-24V-DC-14.4V-DC-1.7	18.05.08.00019



WWW.SCHMALZ.COM/18.05.08.00015