

Art.-Nr.: 18.05.08.00015



Datos técnicos

Peso	7,500 kg
Recorrido Z	1.400,00 mm
Tipo de accionamiento	Eléctrica

RH-BIN-30-NEO30-EL-1400

El equilibrador de cable NEO 30 se suministra como un sistema completo listo para su conexión. El sistema consta de:


- Equilibrador de cable NEO 30
- Junta giratoria
- Adaptador
- Cargador
- Dos baterías
- Gancho con bloqueo de resorte

Repuestos disponibles: batería, cargador, cuerda, adaptador de recogida, clavija de enchufe, ojal de suspensión, gancho de suspensión (estándar)

Accesorios disponibles: fijación de tijera, gancho de suspensión (gancho de seguridad), gancho de suspensión (gancho para bidón), garra magnética



Art.-Nr.: 18.05.08.00015

**Datos de diseño**

Longitud L	121,00 mm
Anchura B	132,00 mm
Altura H	410,00 mm
Recorrido Z	1.400,00 mm

Datos de diseño RH-BIN-30-NEO30-EL-1400

**Datos técnicos**

Capacidad de elevación	30,0 kg
Peso	7,500 kg
Tipo de accionamiento	Eléctrica
Velocidad de recorrido (máxima)	0,5 m/sec

**Datos de pedido accesorios 18.05.08.00015**

Typ		Número de artículo
Tenazas de tijera	SZ 270-500 NEO30	18.05.08.00024
Gancho de suspensión (mont)	EH-MON-28-d32x70 NEO30	18.05.08.00023
Gancho de suspensión (mont)	EH-MON-28-d15x10 NEO30	18.05.08.00028
Garra magnética	SGM 27 NEO30	18.05.08.00025


WWW.SCHMALZ.COM/18.05.08.00015

Art.-Nr.: 18.05.08.00015



Datos de pedido piezas de recambio 18.05.08.00015

Typ		Número de artículo
Gancho de suspensión (mont)	EH-MON-30-d33x20 NEO30	18.05.08.00020
SopORTE para equilibrador de cable	SUS-RH BIN NEO30 30 103x45 20.2	18.05.08.00016
Adaptador de montaje	ADP-A RA-A1 NEO30	18.05.08.00021
Perno enchufable	STEC-BOLZ 8x35	18.05.08.00022
Cuerda	SEIL 3x7000	18.05.08.00017
Batería	BATT-100x180x25-14.4V-DC	18.05.08.00018
Cargador	LADE-GER-24V-DC-14.4V-DC-1.7	18.05.08.00019

