

Art.-Nr.: 18.05.08.00015



Dati tecnici

Peso	7,500 kg
Freccia elastica Z	1.400,00 mm
Tipo di comando	Elettrico

RH-BIN-30-NEO30-EL-1400

Il bilanciatore a fune collaborativo NEO 30 viene fornito come sistema completo finito per connessione. Il sistema è composto da:


- Bilanciatore a fune collaborativo NEO 30
- Giunto girevole
- Adattatore
- Caricabatterie
- Due batterie
- Gancio con sicurezza a molla

Pezzi di ricambio disponibili: batteria, caricabatterie, corda, adattatore per pick-up, perno di presa, golfare di sospensione, gancio di sospensione (standard)

Accessori disponibili: serratore a forbice, gancio di sospensione (gancio di sicurezza), gancio di sospensione (gancio per bombole), ventosa magnetica



Art.-Nr.: 18.05.08.00015



Dati di costruzione

Lunghezza L	121,00 mm
Larghezza B	132,00 mm
Altezza H	410,00 mm
Freccia elastica Z	1.400,00 mm

Dati di costruzione RH-BIN-30-NEO30-EL-1400



Dati tecnici

Capacità di sollevamento	30,0 kg
Peso	7,500 kg
Tipo di comando	Elettrico
Velocità della freccia elastica (max.)	0,5 m/sec



Dati di ordinazione accessori 18.05.08.00015

Typ		Numero articolo
Pinza a forbice	SZ 270-500 NEO30	18.05.08.00024
Gancio di sospensione (mont)	EH-MON-28-d32x70 NEO30	18.05.08.00023
Gancio di sospensione (mont)	EH-MON-28-d15x10 NEO30	18.05.08.00028
Ventosa magnetica	SGM 27 NEO30	18.05.08.00025



Equilibratore di corda

RH-BIN-30-NEO30-EL-1400



Art.-Nr.: 18.05.08.00015



Dati di ordinazione pezzi di ricambio 18.05.08.00015

Typ		Numero articolo
Gancio di sospensione (mont)	EH-MON-30-d33x20 NEO30	18.05.08.00020
Sospensione della equilibr. di corda	SUS-RH BIN NEO30 30 103x45 20.2	18.05.08.00016
Adattatore di attacco	ADP-A RA-A1 NEO30	18.05.08.00021
Perno ad innesto	STEC-BOLZ 8x35	18.05.08.00022
Fune	SEIL 3x7000	18.05.08.00017
Batteria	BATT-100x180x25-14.4V-DC	18.05.08.00018
Caricabatterie	LADE-GER-24V-DC-14.4V-DC-1.7	18.05.08.00019



WWW.SCHMALZ.COM/18.05.08.00015