

Halat dengeleyici

# RH-BIN-30-NEO30-EL-1400



Art.-Nr.: 18.05.08.00015



## Teknik veriler

Ağırlık	7,500 kg
Strok Z	1.400,00 mm
Sürücü tipi	Elektrik

RH-BIN-30-NEO30-EL-1400

Rope Balansör NEO 30, bağlanmaya hazır komple bir sistem olarak tedarik edilir. Sistem şunlardan oluşur:

- Rope balansör NEO 30
- Döner mafsal
- Adaptör
- Şarj cihazı
- İki batarya
- Yaylı kilitli kanca


Mevcut yedek parçalar: akü, şarj cihazı, halat, toplama adaptörü, soket pimi, askı halkası, askı kancası (standart)

Mevcut aksesuarlar: makas kelepçesi, askı kancası (emniyet kancası), askı kancası (kutu kancası), manyetik tutucu



[WWW.SCHMALZ.COM/18.05.08.00015](http://WWW.SCHMALZ.COM/18.05.08.00015)

1

**Tasarım verileri**

Uzunluk L	121,00 mm
Genişlik B	132,00 mm
Yükseklik H	410,00 mm
Strok Z	1.400,00 mm

Tasarım verileri RH-BIN-30-NEO30-EL-1400

**Teknik veriler**

Kaldırma kapasitesi	30,0 kg
Ağırlık	7,500 kg
Sürücü tipi	Elektrik
Strok hızı (maksimum)	0,5 m/sec

**Sipariş Verisi Aksesuarlar 18.05.08.00015**

Typ		Ürün numarası
Makaslı sıkma tutucu	SZ 270-500 NEO30	18.05.08.00024
Tek kancalı kafa (inst.)	EH-MON-28-d32x70 NEO30	18.05.08.00023
Tek kancalı kafa (inst.)	EH-MON-28-d15x10 NEO30	18.05.08.00028
Manyetik tutucu	SGM 27 NEO30	18.05.08.00025



Halat dengeleyici

# RH-BIN-30-NEO30-EL-1400



Art.-Nr.: 18.05.08.00015



Sipariş Verisi Yedek Parça 18.05.08.00015

Typ		Ürün numarası
Tek kancalı kafa (inst.)	EH-MON-30-d33x20 NEO30	18.05.08.00020
Süspansiyon halatı dengeleyici	SUS-RH BIN NEO30 30 103x45 20.2	18.05.08.00016
Montaj adaptörü	ADP-A RA-A1 NEO30	18.05.08.00021
Soket pimi	STEC-BOLZ 8x35	18.05.08.00022
Halat	SEIL 3x7000	18.05.08.00017
Akü	BATT-100x180x25-14.4V-DC	18.05.08.00018
Akü şarj cihazı	LADE-GER-24V-DC-14.4V-DC-1.7	18.05.08.00019



[WWW.SCHMALZ.COM/18.05.08.00015](http://WWW.SCHMALZ.COM/18.05.08.00015)