


Art.-Nr.: 10.01.01.00007



PFG 5 NBR-55 N004

### Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A          |
| размер                        | 5,00                  |



### Конструктивные данные

| Attribute             | Value   |
|-----------------------|---------|
| Высота H2             | 2,00 mm |
| Высота H              | 6,50 mm |
| Диаметр головки Dk    | 7,7 mm  |
| Внутренний диаметр d1 | 6,0 mm  |
| Внутренний диаметр d  | 4,00 mm |
| Ход пружины Z         | 0,9 mm  |
| Диаметр Ds            | 5,0 mm  |
| Высота H3             | 4,00 mm |
| Диаметр Dmax(S)       | 5,5 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные PFG 5 NBR-55 N004

Плоская присоска (круглая)  
**PFG 5 NBR-55 N004**



Art.-Nr.: 10.01.01.00007



### Технические данные

| Attribute                        | Value                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Семейство ниппелей               | N 004                 |
| Материал присоски                | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A]    | 55,0 Shore A          |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 7,5 mm                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 0,75 N                |
| Вес                              | 0,2 g                 |
| Объем                            | 0,092 cm <sup>3</sup> |
| размер                           | 5,00                  |
| Семейство продуктов              | PFG                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.00007](http://www.schmalz.com/10.01.01.00007)



### Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.00007

| Тип                                           |                           | Количество предметов |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N004 G1/8-AG DN200 | 10.01.01.03528       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N004 G1/8-IG DN200 | 10.01.01.03520       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N004 M5-AG DN200   | 10.01.01.03526       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N004 M5-IG DN200   | 10.01.01.03518       |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00007](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00007)