




PFG 50 NBR-55 N008

## Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A          |
| размер                        | 50,00                 |



Конструктивные данные PFG 50 NBR-55 N008

## Конструктивные данные

| Attribute             | Value    |
|-----------------------|----------|
| Высота H2             | 7,00 mm  |
| Высота H              | 15,00 mm |
| Диаметр головки Dk    | 29,1 mm  |
| Внутренний диаметр d1 | 20,0 mm  |
| Внутренний диаметр d  | 8,00 mm  |
| Ход пружины Z         | 4,0 mm   |
| Диаметр Ds            | 50,0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)       | 53,5 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Плоская присоска (круглая)  
**PFG 50 NBR-55 N008**



Art.-Nr.: 10.01.01.00017



### Технические данные

| Attribute                        | Value                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Семейство ниппелей               | N 008                 |
| Материал присоски                | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A]    | 55,0 Shore A          |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 75,0 mm               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 91,00 N               |
| Вес                              | 10,2 g                |
| Объем                            | 7,076 cm <sup>3</sup> |
| размер                           | 50,00                 |
| Семейство продуктов              | PFG                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.00017](http://www.schmalz.com/10.01.01.00017)



### Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.00017

| Тип                                           |                           | Количество предметов |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N008 G1/8-AG DN350 | 10.01.01.03532       |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N008 G1/8-IG DN350 | 10.01.01.03524       |
| Чехол присоски                                | SU 50                     | 10.01.01.12837       |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00017](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00017)