




PFG 1.5 SI-55 N002

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	1,50
Características del material	Compatible con la FDA



Datos de diseño PFG 1.5 SI-55 N002

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	2,50 mm
Diámetro de la cabeza Dk	1,8 mm
Diámetro interior d	1,20 mm
Recorrido de resorte Z	0,1 mm
Diámetro Ds	1,5 mm
Diámetro Dmax(S)	1,8 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00022

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 002
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	2,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	0,06 N
Peso	0,10 g
Volumen	0,003 cm ³
Tamaño	1,50
Familia de productos	PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00022

**Artículo descatalogado**

La familia de productos está a punto de agotarse y estará disponible hasta **31.12.2026**

A partir de ese momento, el artículo ya no se podrá pedir.

artículo alternativo **10.01.01.13959 SUF 1.5 SI-55 SC010**

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.00022**

Typ	Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N002 M3-AG DN70
	10.01.01.00314

