




PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	60,00



Dati di costruzione PFG 60 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	18,00 mm
Diametro della testa Dk	38,7 mm
Freccia elastica Z	4,7 mm
Diametro Ds	60,0 mm
Diametro Dmax(S)	64,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00018

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 009
Materiale della ventosa	Caucciù al nitrile NBR
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	100,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	125,00 N
Peso	24,6 g
Volume	11,846 cm ³
Misura	60,00
Famiglia di prodotti	PFG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00018

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.00018**

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N009 G1/4-AG	10.01.01.10097
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N009 G1/4-IG	10.01.01.10096
Copertura per ventosa	SU 60	10.01.01.13585

