


Art.-Nr.: 10.01.01.00020



PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	95.00



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	21.50 mm
Диаметр головки Dk	68.2 mm
Ход пружины Z	6.0 mm
Диаметр Ds	95.0 mm
Диаметр Dmax(S)	102.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Конструктивные данные PFG 95 NBR-55 N009 M10x1.25-IG



Art.-Nr.: 10.01.01.00020



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 009
Материал присоски	Нитрильный каучук NBR
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	200.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	350.00 N
Вес	92.8 g
Объем	37.087 cm ³
размер	95.00
Семейство продуктов	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00020

Заказать аксессуары для данных **10.01.01.00020**

Тип		Artikelnummer
Соединительный ниппель присоски (уст.)	SA-NIP N009 G1/4-AG	10.01.01.10097
Соединительный ниппель присоски (уст.)	SA-NIP N009 G1/4-IG	10.01.01.10096
Чехол присоски	SU 100	10.01.01.12840


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00020