




PFG 8 SI-55 N004

### Données techniques

| Attribut                       | Valeur                 |
|--------------------------------|------------------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI            |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Taille                         | 8,00                   |
| Caractéristiques de la matière | Compatible avec la FDA |



Données de construction PFG 8 SI-55 N004

### Données de construction

| Attribut                 | Valeur  |
|--------------------------|---------|
| Hauteur H2               | 2,00 mm |
| Hauteur H                | 7,00 mm |
| Diamètre de la tête Dk   | 8,2 mm  |
| Diamètre intérieur d1    | 6,0 mm  |
| Diamètre intérieur d     | 4,00 mm |
| Allongement du ressort Z | 1,3 mm  |
| Diamètre Ds              | 8,0 mm  |
| Hauteur H3               | 4,00 mm |
| Diamètre Dmax(S)         | 9,0 mm  |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00029

**Données techniques**

| Attribut                         | Valeur                |
|----------------------------------|-----------------------|
| Famille d'insert                 | N 004                 |
| Matière de la ventouse           | Silicone SI           |
| Dureté de la matière [Shore A]   | 55,0 Shore A          |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 10,0 mm               |
| Force d'aspiration (-600mbar)    | 2,30 N                |
| Poids propre                     | 0,20 g                |
| Volume                           | 0,155 cm <sup>3</sup> |
| Taille                           | 8,00                  |
| Famille de produits              | PFG                   |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.00029](http://www.schmalz.com/10.01.01.00029)

**Données de commande accessoires 10.01.01.00029**

| Typ                                |                           | Nombre d'article |
|------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N004 G1/8-AG DN200 | 10.01.01.03528   |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N004 G1/8-IG DN200 | 10.01.01.03520   |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N004 M5-AG DN200   | 10.01.01.03526   |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N004 M5-IG DN200   | 10.01.01.03518   |

