




PFG 2 SI-55 N003

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	2.00
Характеристики материала	Совместимый с FDA



Конструктивные данные PFG 2 SI-55 N003

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	1.50 mm
Высота H	4.00 mm
Диаметр головки Dk	4.2 mm
Внутренний диаметр d1	3.0 mm
Внутренний диаметр d	2.00 mm
Ход пружины Z	0.5 mm
Диаметр Ds	2.0 mm
Высота H3	2.50 mm
Диаметр Dmax(S)	3.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00023



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 003
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	2.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	0.12 N
Вес	0.1 g
Объем	0.014 cm ³
размер	2.00
Семейство продуктов	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00023



Заказать аксессуары для данных 10.01.01.00023

Тип	Artikelnummer
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N003 M3-AG DN100 10.01.01.00316

