

Ventosa plana (redonda)

PFG 8 SI-55 N004




Art.-Nr.: 10.01.01.00029



PFG 8 SI-55 N004

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	8,00
Características del material	Compatible con la FDA



Datos de diseño PFG 8 SI-55 N004

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	2,00 mm
Altura H	7,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	8,2 mm
Diámetro interior d1	6,0 mm
Diámetro interior d	4,00 mm
Recorrido de resorte Z	1,3 mm
Diámetro Ds	8,0 mm
Altura H3	4,00 mm
Diámetro Dmax(S)	9,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00029

Art.-Nr.: 10.01.01.00029

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 004
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	10,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	2,30 N
Peso	0,20 g
Volumen	0,155 cm ³
Tamaño	8,00
Familia de productos	PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00029

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.00029**

Typ		Número de artículo
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N004 G1/8-AG DN200	10.01.01.03528
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N004 G1/8-IG DN200	10.01.01.03520
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N004 M5-AG DN200	10.01.01.03526
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N004 M5-IG DN200	10.01.01.03518

