

Ventosa plana (redonda)

PFG 25 SI-55 N007




Art.-Nr.: 10.01.01.00033



PFG 25 SI-55 N007

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	25,00
Características del material	Compatible con la FDA



Datos de diseño PFG 25 SI-55 N007

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	7,00 mm
Altura H	14,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	16,2 mm
Diámetro interior d1	11,0 mm
Diámetro interior d	6,00 mm
Recorrido de resorte Z	3,0 mm
Diámetro Ds	25,0 mm
Diámetro Dmax(S)	27,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00033

Art.-Nr.: 10.01.01.00033

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 007
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	25,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	26,50 N
Peso	2,4 g
Volumen	1,843 cm ³
Tamaño	25,00
Familia de productos	PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00033

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.00033**

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N007 G1/8-AG DN240	10.01.01.03531
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N007 G1/8-IG DN350	10.01.01.03523
Funda para ventosa	SU 25	10.01.01.13584

