




PFG 40 SI-55 N007

## Données techniques

| Attribut                       | Valeur                 |
|--------------------------------|------------------------|
| Matière de la ventouse         | Silicone SI            |
| Dureté de la matière [Shore A] | 55,0 Shore A           |
| Taille                         | 40,00                  |
| Caractéristiques de la matière | Compatible avec la FDA |



Données de construction PFG 40 SI-55 N007

## Données de construction

| Attribut                 | Valeur   |
|--------------------------|----------|
| Hauteur H2               | 7,00 mm  |
| Hauteur H                | 14,00 mm |
| Diamètre de la tête Dk   | 24,3 mm  |
| Diamètre intérieur d1    | 11,0 mm  |
| Diamètre intérieur d     | 6,00 mm  |
| Allongement du ressort Z | 3,5 mm   |
| Diamètre Ds              | 40,0 mm  |
| Diamètre Dmax(S)         | 43,0 mm  |

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3

Art.-Nr.: 10.01.01.00036

**Données techniques**

| Attribut                         | Valeur                |
|----------------------------------|-----------------------|
| Famille d'insert                 | N 007                 |
| Matière de la ventouse           | Silicone SI           |
| Dureté de la matière [Shore A]   | 55,0 Shore A          |
| Rayon min. de la pièce (convexe) | 50,0 mm               |
| Force d'aspiration (-600mbar)    | 57,70 N               |
| Poids propre                     | 7,0 g                 |
| Volume                           | 3,912 cm <sup>3</sup> |
| Taille                           | 40,00                 |
| Famille de produits              | PFG                   |

Note : Force d'aspiration : Les valeurs de la force d'aspiration sont des valeurs théoriques pour un vide de -0,6 bar et une surface de pièce sèche, lisse et régulière - elles sont spécifiées sans facteur de sécurité. Diamètre intérieur du tuyau : Le diamètre de tuyau recommandé se réfère à une longueur de tuyau d'environ 2 m.

**Autres documentations**

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : [www.schmalz.com/10.01.01.00036](http://www.schmalz.com/10.01.01.00036)

**Données de commande des accessoires 10.01.01.00036**

| Typ                                |                           | num            |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N007 G1/8-AG DN240 | 10.01.01.03531 |
| Insert de raccordement de ventouse | SA-NIP N007 G1/8-IG DN350 | 10.01.01.03523 |
| Couverture pour ventouse           | SU 40                     | 10.01.01.12856 |

