

Ventosa plana (redonda)

PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG




Art.-Nr.: 10.01.01.00039



PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	80,00
Características del material	Compatible con la FDA



Datos de diseño PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	20,50 mm
Diámetro de la cabeza Dk	52,3 mm
Recorrido de resorte Z	6,0 mm
Diámetro Ds	80,0 mm
Diámetro Dmax(S)	86,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00039

Art.-Nr.: 10.01.01.00039

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 009
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	150,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	260,00 N
Peso	50,2 g
Volumen	26,756 cm ³
Tamaño	80,00
Familia de productos	PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00039

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.00039**

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N009 G1/4-AG	10.01.01.10097
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N009 G1/4-IG	10.01.01.10096
Funda para ventosa	SU 80	10.01.01.12839

