


Art.-Nr.: 10.01.01.00038



PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
размер	60.00
Характеристики материала	Совместимый с FDA



Конструктивные данные PFG 60 SI-55 N009 M10x1.25-IG

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	18.00 mm
Диаметр головки Dk	38.7 mm
Ход пружины Z	4.7 mm
Диаметр Ds	60.0 mm
Диаметр Dmax(S)	64.0 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00038



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 009
Материал присоски	Силикон SI
Твердость материала [Shore A]	55.0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	100.0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	125.00 N
Вес	23.4 g
Объем	11.846 cm ³
размер	60.00
Семейство продуктов	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00038

Заказать аксессуары для данных **10.01.01.00038**

Тип		Artikelnummer
Соединительный ниппель присоски (уст.)	SA-NIP N009 G1/4-AG	10.01.01.10097
Соединительный ниппель присоски (уст.)	SA-NIP N009 G1/4-IG	10.01.01.10096
Чехол присоски	SU 60	10.01.01.13585


WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00038