


Art.-Nr.: 10.01.01.00039



PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG

Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	80,00
Caratteristiche del materiale	Compatibile con la FDA



Dati di costruzione PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	20,50 mm
Diametro della testa Dk	52,3 mm
Freccia elastica Z	6,0 mm
Diametro Ds	80,0 mm
Diametro Dmax(S)	86,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00039

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Famiglia di nippli	N 009
Materiale della ventosa	Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	150,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	260,00 N
Peso	50,2 g
Volume	26,756 cm ³
Misura	80,00
Famiglia di prodotti	PFG

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00039

**Ordinare gli accessori dati 10.01.01.00039**

Typ		codice articolo
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N009 G1/4-AG	10.01.01.10097
Nipplo di collegamento ventosa	SA-NIP N009 G1/4-IG	10.01.01.10096
Copertura per ventosa	SU 80	10.01.01.12839

