

Ventosa plana (redonda)

## PFG 5 FPM-65 N004


Art.-Nr.: 10.01.01.00067



PFG 5 FPM-65 N004

### Datos técnicos

| Atributo                      | Valor               |
|-------------------------------|---------------------|
| Material de ventosa           | Caucho fluorado FPM |
| Dureza del material [Shore A] | 65,0 Shore A        |
| Tamaño                        | 5,00                |
| Propiedades del material      | no deja marcas      |



Datos de diseño PFG 5 FPM-65 N004

### Datos de diseño

| Atributo                 | Valor   |
|--------------------------|---------|
| Altura H2                | 2,00 mm |
| Altura H                 | 6,50 mm |
| Diámetro de la cabeza Dk | 7,7 mm  |
| Diámetro interior d1     | 6,0 mm  |
| Diámetro interior d      | 4,00 mm |
| Recorrido de resorte Z   | 0,9 mm  |
| Diámetro Ds              | 5,0 mm  |
| Altura H3                | 4,00 mm |
| Diámetro Dmax(S)         | 5,5 mm  |

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00067](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00067)

Art.-Nr.: 10.01.01.00067

**Datos técnicos**

| Atributo                         | Valor                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Familia de boquillas             | N 004                 |
| Material de ventosa              | Caucho fluorado FPM   |
| Dureza del material [Shore A]    | 65,0 Shore A          |
| Radio de la pieza mín. (convexo) | 7,5 mm                |
| Fuerza de aspiración (-600 mbar) | 0,75 N                |
| Peso                             | 0,27 g                |
| Volumen                          | 0,092 cm <sup>3</sup> |
| Tamaño                           | 5,00                  |
| Familia de productos             | PFG                   |

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: [www.schmalz.com/10.01.01.00067](http://www.schmalz.com/10.01.01.00067)

**Datos de pedido accesorios 10.01.01.00067**

| Typ                             |                           | Número de artículo |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------|
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N004 G1/8-AG DN200 | 10.01.01.03528     |
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N004 G1/8-IG DN200 | 10.01.01.03520     |
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N004 M5-AG DN200   | 10.01.01.03526     |
| Boquilla de conexión de ventosa | SA-NIP N004 M5-IG DN200   | 10.01.01.03518     |

