




PFG 50 FPM-65 N008

Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Фторкаучук FPM
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	50,00
Свойство материала	немаркий



Конструктивные данные PFG 50 FPM-65 N008

Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H2	7,00 mm
Высота H	15,00 mm
Диаметр головки Dk	29,1 mm
Внутренний диаметр d1	20,0 mm
Внутренний диаметр d	8,00 mm
Ход пружины Z	4,0 mm
Диаметр Ds	50,0 mm
Диаметр Dmax(S)	53,5 mm

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3

Плоская присоска (круглая)
PFG 50 FPM-65 N008



Art.-Nr.: 10.01.01.00077



Технические данные

Attribute	Value
Семейство ниппелей	N 008
Материал присоски	Фторкаучук FPM
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	75,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	91,00 N
Вес	16,5 g
Объем	7,076 cm ³
размер	50,00
Семейство продуктов	PFG

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00077



Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.00077

Тип		Количество предметов
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N008 G1/8-AG DN350	10.01.01.03532
Соединительный ниппель для вакуумной присоски	SA-NIP N008 G1/8-IG DN350	10.01.01.03524
Чехол присоски	SU 50	10.01.01.12837



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00077