

Art.-Nr.: 10.01.01.00126



PFYN 10 FPM-65 M5-IG

**Dati tecnici**

| Attributo                       | Valore             |
|---------------------------------|--------------------|
| Materiale della ventosa         | Fluorocaotchuc FPM |
| Durezza del materiale [Shore A] | 65,0 Shore A       |
| Misura                          | 10,00              |
| Attacco del vuoto               | M5-IG              |
| Materiale del nipplo            | Alluminio          |
| Proprietà del materiale         | antitraccia        |

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione PFYN 10 FPM-65 M5-IG

**Dati di costruzione**

| Attributo                       | Valore   |
|---------------------------------|----------|
| Altezza H                       | 17,50 mm |
| Diametro nominale dn            | 2,00 mm  |
| Filettatura G1                  | M5-IG    |
| Lunghezza della filettatura LG1 | 5,5 mm   |
| Misura della chiave SW1         | 8,0 mm   |
| Freccia elastica Z              | 1,4 mm   |
| Diametro Ds                     | 10,0 mm  |
| Diametro Dmax(S)                | 11,5 mm  |

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00126

**Dati tecnici**

| Attributo                                  | Valore                |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| Materiale della ventosa                    | Fluorocaotchuc FPM    |
| Durezza del materiale [Shore A]            | 65,0 Shore A          |
| Diametro interno del tubo (raccomandato) d | 2,0 mm                |
| Raggio pezzo min. (convesso)               | 12,5 mm               |
| Forza di presa (-600 mbar)                 | 4,00 N                |
| Peso                                       | 2,00 g                |
| Volume                                     | 0,070 cm <sup>3</sup> |
| Misura                                     | 10,00                 |
| Numero di pieghe                           | 0,0                   |
| Famiglia di prodotti                       | PFYN                  |

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: [www.schmalz.com/10.01.01.00126](http://www.schmalz.com/10.01.01.00126)

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.00126**

| Typ                            | Numero articolo         |
|--------------------------------|-------------------------|
| Nippli di collegamento ventosa | SA-NIP N004 M5-IG DN200 |
|                                | 10.01.01.03518          |

