



Teknik veriler


Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Boyut	80,00
Vakum bağlantısı	G1/4"-F
Meme ucu malzemesi	Alüminyum

PFYN 80 SI-55 G1/4-IG

Vantuz PFYN (elastomer parça + bağlantı nipeli) demonte olarak teslim edilir (120 mm ve üzeri çaplar monte edilir).
Teslimat aşağıdakilerden oluşur:

- PFG tipi vantuz - elastomer parça, çeşitli çaplarda ve malzemelerde mevcuttur
- SA-NIP tipi bağlantı nipeli - çeşitli dişlerle mevcuttur

Mevcut yedek parçalar: vantuz PFG, bağlantı nipeli SA-NIP



Tasarım verileri

Attribute	Value
Yükseklik H	41,00 mm
Nominal çap dn	5,50 mm
Diş G1	G1/4"-F
Diş uzunluğu LG1	11,0 mm
Anahtar boyutu SW1	17,0 mm
Yay stroku Z	6,0 mm
Çap Ds	80,0 mm
Çap Dmax(S)	86,0 mm

Not: DIN ISO 3302-1 M3 uyarınca elastomer parçalar için kabul edilebilir boyut toleransları

Tasarım verileri PFYN 80 SI-55 G1/4-IG

Art.-Nr.: 10.01.01.00107



Teknik veriler

Attribute	Value
Vantuz malzemesi	Silikon SI
Malzeme sertliği [Shore A]	55,0 Shore A
Hortum çapı (tavsiye edilen) d	6,0 mm
İş parçası yarıçapı dak (dışbükey)	150,0 mm
Emme kuvveti (-600mbar)	260,00 N
Ağırlık	65,20 g
Cilt	25,000 cm ³
Boyut	80,00
Körük Sayısı	0,0
Ürün ailesi	PFYN

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00107



Sipariş Verisi Aksesuarlar 10.01.01.00107

Typ	Ürün numarası
Vantuz kapağı	SU 80
	10.01.01.12839



Sipariş Verisi Yedek Parça 10.01.01.00107

Typ	Ürün numarası
Vantuz bağlantı nipel (inst)	SA-NIP N009 G1/4-IG
	10.01.01.10096



Sipariş Verisi Aşınma Parçaları 10.01.01.00107

Typ	Ürün numarası
Düz vantuz (yuvarlak)	PFG 80 SI-55 N009 M10x1.25-IG
	10.01.01.00039

