



PFYN 8 PU-55 M5-AG


Dati tecnici

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Misura	8,00
Attacco del vuoto	M5-AG
Materiale del nipplo	Alluminio

La ventosa PFYN (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 120 mm montata). La fornitura è costituita da:

- Ventosa del tipo PFG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
- Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

Parti di ricambio disponibili: ventosa PFG, nipplo di connessione SA-NIP



Dati di costruzione PFYN 8 PU-55 M5-AG

Dati di costruzione

Attributo	Valore
Altezza H	12,00 mm
Diametro nominale dn	2,00 mm
Filettatura G1	M5-AG
Lunghezza della filettatura LG1	4,5 mm
Misura della chiave SW1	8,0 mm
Freccia elastica Z	1,3 mm
Diametro Ds	8,0 mm
Diametro Dmax(S)	9,0 mm

Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00167

**Dati tecnici**

Attributo	Valore
Materiale della ventosa	Poliuretano PU
Durezza del materiale [Shore A]	55,0 Shore A
Raggio pezzo min. (convesso)	10,0 mm
Forza di presa (-600 mbar)	2,30 N
Peso	1,30 g
Misura	8,00
Numero di pieghe	0,0
Famiglia di prodotti	PFYN

Nota: Forza di presa: I valori della forza di presa sono valori teorici con un vuoto di -0,6 bar e una superficie del pezzo asciutta, liscia e uniforme - sono specificati senza fattori di sicurezza. Diametro interno del tubo flessibile: Il diametro del tubo flessibile raccomandato si riferisce a un tubo di lunghezza pari a circa 2 m.

**Ulteriore documentazione**

I dati CAD e altri documenti relativi all'articolo sono disponibili all'indirizzo: www.schmalz.com/10.01.01.00167

**Dati di ordinazione pezzi di ricambio 10.01.01.00167**

Typ	Numero articolo
Nippli di collegamento ventosa	SA-NIP N004 M5-AG DN200
	10.01.01.03526

**Dati di ordinazione pezzi soggetti a usura 10.01.01.00167**

Typ	Numero articolo
Aspiratore piatto (tondo)	PFG 8 PU-55 N004
	10.01.01.00049

