


Art.-Nr.: 10.01.01.00275



PFYN 1.5 NBR-55 M3-AG


Присоска PFYN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 120 мм и более – в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа PFG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска PFG, соединительный ниппель SA-NIP

### Технические данные

| Attribute                     | Value                 |
|-------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски             | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A] | 55,0 Shore A          |
| размер                        | 1,50                  |
| Вакуумное соединение          | M3-M                  |
| Материал ниппеля              | алюминий              |



Конструктивные данные PFYN 1.5 NBR-55 M3-AG

### Конструктивные данные

| Attribute                 | Value   |
|---------------------------|---------|
| Высота H                  | 4,50 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 0,70 mm |
| Резьба G1                 | M3-M    |
| Длина резьбы LG1          | 3,0 mm  |
| Размер гаечного ключа SW1 | 5,0 mm  |
| Ход пружины Z             | 0,1 mm  |
| Диаметр Ds                | 1,5 mm  |
| Диаметр Dmax(S)           | 1,8 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00275



## Технические данные

| Attribute                            | Value                 |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски                    | Нитрильный каучук NBR |
| Твердость материала [Shore A]        | 55,0 Shore A          |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 2,0 mm                |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 2,0 mm                |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 0,06 N                |
| Вес                                  | 1,0 g                 |
| Объем                                | 0,001 cm <sup>3</sup> |
| размер                               | 1,50                  |
| Количество складок                   | 0,0                   |
| Семейство продуктов                  | PFYN                  |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.00275](http://www.schmalz.com/10.01.01.00275)



## Данные для заказа Запасные части 10.01.01.00275

| Тип                                           | Количество предметов                     |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N002 M3-AG DN70<br>10.01.01.00314 |



## Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.00275

| Тип                        | Количество предметов                  |
|----------------------------|---------------------------------------|
| Плоская присоска (круглая) | PFG 1.5 NBR-55 N002<br>10.01.01.00002 |

