



Art.-Nr.: 10.01.01.00313



SA-NIP N055 M3-AG DN100

Données techniques

| Attribut | Valeur |
|-----------------------|-----------|
| Matière | Aluminium |
| Filetage G1 | M3-M |
| Longueur d'adaptation | 2,00 mm |



Données de construction SA-NIP N055 M3-AG DN100

Données de construction

| Attribut | Valeur |
|--------------------------|---------|
| Longueur L1 | 7,70 mm |
| Longueur L2 | 2,10 mm |
| Longueur L | 2,00 mm |
| Diamètre extérieur D2 | 2,1 mm |
| Diamètre extérieur D | 2,50 mm |
| Diamètre nominal dn | 1,00 mm |
| Filetage G1 | M3-M |
| Longueur du filetage LG1 | 3,0 mm |
| Taille de la clé SW1 | 5,0 mm |
| Longueur L3 | 0,60 mm |

**Données techniques**

| Attribut | Valeur |
|------------------|-----------|
| Famille d'insert | N 055 |
| Poids propre | 0,4 g |
| Matière | Aluminium |



Insert de raccordement de ventouse

SA-NIP N055 M3-AG DN100



Art.-Nr.: 10.01.01.00313



Autres documentations

Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00313



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00313