

Ventosa plana (redonda)

SGA 7 SI-55 N028


Art.-Nr.: 10.01.01.00347



SGA 7 SI-55 N028

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	7,00



Datos de diseño SGA 7 SI-55 N028

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	2,00 mm
Altura H	12,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	9,0 mm
Diámetro interior d1	7,0 mm
Diámetro interior d	5,00 mm
Recorrido de resorte Z	1,0 mm
Diámetro Ds	7,0 mm
Altura H3	4,00 mm
Diámetro Dmax(S)	7,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00347

Art.-Nr.: 10.01.01.00347

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	7,5 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	1,60 N
Peso	0,4 g
Volumen	0,186 cm ³
Tamaño	7,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00347

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.00347**

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N028 M5-AG DN200	10.01.01.00753
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N028 M5-IG DN200	10.01.01.00813

