

Art.-Nr.: 10.01.01.00190



PFYN 60 FPM-65 G1/4-AG


Присоска PFYN (эластомерная часть + соединительный ниппель) поставляется в несобранном виде (диаметром 120 мм и более – в сборе). Поставка состоит из:

- Присоска типа PFG – эластомерная деталь, поставляемая в различных диаметрах и материалах
- Соединительный ниппель типа SA-NIP – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: присоска PFG, соединительный ниппель SA-NIP

### Технические данные

| Attribute                     | Value          |
|-------------------------------|----------------|
| Материал присоски             | Фторкаучук FPM |
| Твердость материала [Shore A] | 65,0 Shore A   |
| размер                        | 60,00          |
| Вакуумное соединение          | G1/4"-M        |
| Материал ниппеля              | алюминий       |
| Свойство материала            | немаркий       |



Конструктивные данные PFYN 60 FPM-65 G1/4-AG

### Конструктивные данные

| Attribute                 | Value    |
|---------------------------|----------|
| Высота H                  | 23,00 mm |
| Номинальный диаметр dn    | 5,50 mm  |
| Резьба G1                 | G1/4"-M  |
| Длина резьбы LG1          | 10,0 mm  |
| Размер гаечного ключа SW1 | 17,0 mm  |
| Ход пружины Z             | 4,7 mm   |
| Диаметр Ds                | 60,0 mm  |
| Диаметр Dmax(S)           | 64,0 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00190



## Технические данные

| Attribute                            | Value                  |
|--------------------------------------|------------------------|
| Материал присоски                    | Фторкаучук FPM         |
| Твердость материала [Shore A]        | 65,0 Shore A           |
| Внутренний диаметр шланга (реком.) d | 6,0 mm                 |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый)     | 100,0 mm               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)         | 125,00 N               |
| Вес                                  | 41,0 g                 |
| Объем                                | 10,000 cm <sup>3</sup> |
| размер                               | 60,00                  |
| Количество складок                   | 0,0                    |
| Семейство продуктов                  | PFYN                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



## Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.00190](http://www.schmalz.com/10.01.01.00190)



## Данные для заказа Аксессуары 10.01.01.00190

| Тип                  | Количество предметов |
|----------------------|----------------------|
| Чехол присоски SU 60 | 10.01.01.13585       |



## Данные для заказа Запасные части 10.01.01.00190

| Тип                                                        | Количество предметов |
|------------------------------------------------------------|----------------------|
| Соединительный ниппель присоски (уст.) SA-NIP N009 G1/4-AG | 10.01.01.10097       |



## Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.00190

| Тип                                                       | Количество предметов |
|-----------------------------------------------------------|----------------------|
| Плоская присоска (круглая) PFG 60 FPM-65 N009 M10x1.25-IG | 10.01.01.00078       |

