

Ventosa plana (redonda)

SGA 16 SI-55 N029




Art.-Nr.: 10.01.01.00452



SGA 16 SI-55 N029

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	16,00



Datos de diseño SGA 16 SI-55 N029

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H2	2,00 mm
Altura H	12,00 mm
Diámetro de la cabeza Dk	16,0 mm
Diámetro interior d1	12,0 mm
Diámetro interior d	9,00 mm
Recorrido de resorte Z	2,0 mm
Diámetro Ds	15,0 mm
Altura H3	4,00 mm
Diámetro Dmax(S)	17,5 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00452

Art.-Nr.: 10.01.01.00452

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Material de ventosa	Silicona SI
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	15,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	6,90 N
Peso	1,1 g
Volumen	0,607 cm ³
Tamaño	16,00
Número de pliegues	0,0
Familia de productos	SGA

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00452

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.00452**

Typ		n
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N029 G1/8-AG DN350	10.01.01.00816
Boquilla de conexión de ventosa	SA-NIP N029 G1/8-IG DN350	10.01.01.00815

