

Плоская присоска (круглая)  
**SGA 16 SI-55 N029**




Art.-Nr.: 10.01.01.00452



SGA 16 SI-55 N029

### Технические данные

| Attribute                     | Value        |
|-------------------------------|--------------|
| Материал присоски             | Силикон SI   |
| Твердость материала [Shore A] | 55.0 Shore A |
| размер                        | 16.00        |



Конструктивные данные SGA 16 SI-55 N029

### Конструктивные данные

| Attribute             | Value    |
|-----------------------|----------|
| Высота H2             | 2.00 mm  |
| Высота H              | 12.00 mm |
| Диаметр головки Dk    | 16.0 mm  |
| Внутренний диаметр d1 | 12.0 mm  |
| Внутренний диаметр d  | 9.00 mm  |
| Ход пружины Z         | 2.0 mm   |
| Диаметр Ds            | 15.0 mm  |
| Высота H3             | 4.00 mm  |
| Диаметр Dmax(S)       | 17.5 mm  |

Примечание: Допустимые допуски размеров для деталей из эластомера в соответствии с DIN ISO 3302-1 M3



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00452](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00452)

Плоская присоска (круглая)  
**SGA 16 SI-55 N029**



Art.-Nr.: 10.01.01.00452



### Технические данные

| Attribute                        | Value                 |
|----------------------------------|-----------------------|
| Материал присоски                | Силикон SI            |
| Твердость материала [Shore A]    | 55.0 Shore A          |
| Радиус заготовки мин. (выпуклый) | 15.0 mm               |
| Всасывающая сила (-600 мбар)     | 6.90 N                |
| Вес                              | 1.1 g                 |
| Объем                            | 0.607 cm <sup>3</sup> |
| размер                           | 16.00                 |
| Количество складок               | 0.0                   |
| Семейство продуктов              | SGA                   |

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



### Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: [www.schmalz.com/10.01.01.00452](http://www.schmalz.com/10.01.01.00452)



### Заказать аксессуары для данных 10.01.01.00452

| Тип                                           |                           | Номер товара   |
|-----------------------------------------------|---------------------------|----------------|
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N029 G1/8-AG DN350 | 10.01.01.00816 |
| Соединительный ниппель для вакуумной присоски | SA-NIP N029 G1/8-IG DN350 | 10.01.01.00815 |



[WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00452](http://WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00452)