



Технические данные


Attribute	Value
Материал присоски	Фторкаучук FPM-F
Твердость материала [Shore A]	65,0 Shore A
размер	90,00
Рабочая температура макс.	350,0 °C
Соединение	G1/4-AG

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

Вакуумная плита SPL-HT FPM-F (эластомерная часть + крепление) поставляется в сборе. Изделие состоит из:

- Уплотнительное кольцо типа SPL-HT FPM-F – поставляется различного диаметра
- Крепление – поставляется с различной резьбой

Доступные запасные части: вакуумная плита SPL-HT FPM-F



Конструктивные данные

Attribute	Value
Высота H	39,00 mm
Номинальный диаметр dn	6,00 mm
Резьба G1	G1/4"-M
Длина резьбы LG1	11,0 mm
Размер гаечного ключа SW1	6,0 mm
Ход пружины Z	16,5 mm
Диаметр Ds	90,0 mm
Диаметр Dmax(S)	98,0 mm

Конструктивные данные SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG

Art.-Nr.: 10.01.01.00551



Технические данные

Attribute	Value
Материал присоски	Фторкаучук FPM-F
Радиус заготовки мин. (выпуклый)	250,0 mm
Всасывающая сила (-600 мбар)	230,00 N
Вес	225,0 g
Объем	91,100 cm ³
Скорость вакуумирования для $p_i = -0,6$ бар	12,0 l/min
размер	90,00
Количество складок	0,0
Рабочая температура макс.	350,0 °C
Семейство продуктов	SPL-HT

Note: Suction force: The suction force values are theoretical values at -0.6 bar vacuum and a dry, smooth and even workpiece surface – they are specified without safety factors. Hose inner diameter: The recommended hose diameter refers to a hose length of approx. 2 m



Further documentation

CAD data and other documents relating to the article can be found at: www.schmalz.com/10.01.01.00551



Данные для заказа Запасные части 10.01.01.00551

Тип	Количество предметов
Вакуумная плита (круглая) SPL-HT 90 FPM-F-65	10.01.01.00553



Данные для заказа Износостойкие части 10.01.01.00551

Тип	Количество предметов
Вакуумная плита (круглая) SPL-HT 90 FPM-F-65	10.01.01.00553

