

Ventosa plana (redonda)

PFG 120 NBR-55 N010


Art.-Nr.: 10.01.01.00331



PFG 120 NBR-55 N010

Datos técnicos

Atributo	Valor
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Tamaño	120,00



Datos de diseño PFG 120 NBR-55 N010

Datos de diseño

Atributo	Valor
Altura H	23,50 mm
Diámetro de la cabeza Dk	89,5 mm
Diámetro interior d	7,00 mm
Recorrido de resorte Z	6,0 mm
Diámetro Ds	120,0 mm
Diámetro Dmax(S)	124,0 mm

Nota: Tolerancias dimensionales permitidas para las piezas de elastómero según DIN ISO 3302-1 M3



WWW.SCHMALZ.COM/10.01.01.00331

Art.-Nr.: 10.01.01.00331

**Datos técnicos**

Atributo	Valor
Familia de boquillas	N 010
Material de ventosa	Caucho nitrílico NBR
Dureza del material [Shore A]	55,0 Shore A
Radio de la pieza mín. (convexo)	300,0 mm
Fuerza de aspiración (-600 mbar)	540,00 N
Peso	233,5 g
Volumen	75,164 cm ³
Tamaño	120,00
Familia de productos	PFG

Nota: Fuerza de aspiración: Los valores de la fuerza de aspiración son valores teóricos con un vacío de -0,6 bar y una superficie de la pieza seca, lisa y uniforme - se especifican sin factores de seguridad. Diámetro interior tubo flexible: El diámetro del tubo flexible recomendado se refiere a una longitud de tubo flexible de aprox. 2 m.

**Documentación adicional**

Los datos CAD y otros documentos relacionados con el artículo pueden consultarse en: www.schmalz.com/10.01.01.00331

**Pedir accesorios de datos 10.01.01.00331**

Typ	n
Ventosa plana (redonda)	PFG 120 FPM-65 N010
	10.01.01.00389

