


Art.-Nr.: 10.01.01.00558



PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG


Données techniques

Attribut	Valeur
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Taille	30,00
Connexion	G1/8"-F
Matière de l'insert	Aluminium

La ventouse PFYN VU1 (pièce en élastomère + insert de connexion) est livrée montée. Le produit consiste en :

- Ventouse de type PFG VU1 – pièce en élastomère, disponible en différents diamètres
- Insert de connexion de type SA-NIP – disponible en différents filetages

Pièces de rechange disponibles : ventouse PFG VU1, insert de connexion SA-NIP



Données de construction PFYN 30 VU1-72 G1/8-IG

Données de construction

Attribut	Valeur
Hauteur H	29,00 mm
Diamètre nominal dn	2,00 mm
Filetage G1	G1/8"-F
Longueur du filetage LG1	9,0 mm
Taille de la clé SW1	14,0 mm
Allongement du ressort Z	3,0 mm
Diamètre Ds	30,0 mm
Diamètre Dmax(S)	31,5 mm

Note : Tolérances dimensionnelles acceptables pour les pièces en élastomère selon la norme DIN ISO 3302-1 M3



Art.-Nr.: 10.01.01.00558

**Données techniques**

Attribut	Valeur
Famille d'insert	N 007
Matière de la ventouse	Vulkollan VU1
Dureté de la matière [Shore A]	72,0 Shore A
Diamètre intérieur du tuyau (recommandé) d	4,0 mm
Rayon min. de la pièce (convexe)	30,0 mm
Force d'aspiration (-600mbar)	32,00 N
Poids propre	8,0 g
Volume	1,700 cm ³
Taille	30,00
Nombre de soufflets	0,0
Famille de produits	PFYN

Note : Tolérances dimensionnelles admissibles pour les pièces en élastomère selon DIN ISO 3302-1 M3

**Autres documentations**Vous trouverez les données CAO et d'autres documents relatifs à l'article sous : www.schmalz.com/10.01.01.00558**Données de commande des pièces de rechange 10.01.01.00558**

Typ	num
Insert de raccordement de ventouse	SA-NIP N007 G1/8-IG DN350
	10.01.01.03523

**Données de commande des pièces d'usure 10.01.01.00558**

Typ	num
Ventouse plate (ronde)	PFG 30 VU1-72 N007
	10.01.01.00549

